

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7282.035

Tangentbordslåda

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7282.035 - Tangentbordslåda för en 482,6 mm (19")-profilskena

För fastsättning på framsidan på profilskenor, 482,6 mm (19"). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material.



Features

| | |
|--------------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7282.035 |
| Produktbeskrivning | För fastsättning på framsidan på profilskenor, 19" (482,6 mm). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material. Det lilla utförandet hos 2 HE varianter lämpar sig också för montage inne i en svängram. |
| Material | Stålplåt |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Komplett monterad Säkerhetslås 12321 |
| Inre djup | 419 mm |
| Inre bredd | 411 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 6,435 kg |
| Bruttovikt | 6,82 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 25,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | DK Tangentbordslåda, 2 HE, för a 482.6 mm (19")-montagenivå, installationsdjup: 427 mm |