

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321 tillbehörsenhet

State: 2026-04-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - tillbehörsenhet DET-AC III Slave

I kombination med systemet DET-AC III Slave kan en brand i upp till fem ihopbyggda skåp släckas.



Features

Art. nr.	DK 7338.321
Produktbeskrivning	Tillbehörsenheten till DET-AC III Master innehåller ytterligare en släckningsenhet. I varje ihopbyggt skåp installeras förutom enheten DET-AC III Master en DET-AC Plus Slave-enhet som innehåller släckmedel för skåpet. Detekteringen sker via DET-AC III Master-anläggningen, även om flera skåp är ihopbyggda. När ett huvudlarm kommer löser DET-AC III Master ut släckning i alla anläggningar samtidigt.
Fördelar	Innovativ släckgas FK 5-1-12: klimatvänlig, säker för IT-komponenter, icke-ledande 19"-chassi med endast 1 HE Kontroll genomförs av VdS Schadenverhütung GmbH CAN-Bus-gränssnitt till CMC III övervakningssystem Släcker i kombination med DET-AC III Master upp till fem rack i en skåprad Kan användas i kombination med EFD III Potentialfria reläutgångar (för-/huvudlarm/samlingsstörning)
Tekniska data	Släckmedlet kommer ut med hjälp av drivgaspatron med integrerad elektrisk utlösning Integrerad övervakning av släckmedelsnivå (indikering när >15% har försvunnit)

Features

Material	Stålplåt
Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Släckmedel	Typ: FK 5-1-12 Fyllningsmängd: 1,8 l
Tank	Material: Aluminium Volym: 2 l
Gränssnitt	4 x/3 x reläutgångar för larm och störning (klämmor/RJ12-uttag) 1 x/1 x ingång för dörrkontakt (klämma/RJ12-uttag) 2 x CAN-anlutning kablage Master/Slave 2 x anlutning (extern alarmering/larmknapp) 1 x spänningsutgång för DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
Avbrottsfri strömförsörjning	ca 4 h
Observera:	Anläggningen är endast avsedd för användning i slutna skåpsystem som inte kan beträdas, med volym på högst 2,8 m ³ .
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 660 mm
Driftstemperatur	10 °C...40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...65 °C
Temperaturområde för förvaring av batterier	-15 °C...40 °C
Relativ luftfuktighet (okondenserad)	96 %
Märkspänning	24 V (DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19 kg
Bruttovikt	19,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO ₂ eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Produktbeskrivning	DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 HEx660 mm 24 V DC

Approvals

Certificates	VDS
Explanations	Konformitetsförklaring