

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7401.000

Djupprofiler

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7401.000 - Djupprofiler för Data Rack

För montage och stabilisering av två 482,6 mm (19")-profilskenor i datarack, med inställbar längd.

Features

Art. nr.	DK 7401.000
Produktbeskrivning	För montage och stabilisering av två 482,6mm (19")-fastsättningsplan i datarack. Djupprofilen kan justeras på längden och ställas in för avstånden 250, 300 och 350 mm på fastsättningsprofilen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,76 kg
Bruttovikt	0,906 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Djupprofiler