

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7445.000 Datarack

State: 2026-06-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7445.000 - Datarack

Data Rack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt stor rörlighet vid användning av dubbla länkhjul.



Features

Art. nr.	DK 7445.000
Material	Profilram, sockel: Stålplåt Fötter: Zinkgjutgods
General colour	RAL 7035
Färg	Profilram, sockel: RAL 7035 Täckplåt, fötter: RAL 5018
Leveransens omfattning	Vridstyv profilram med 482,6 mm (19")-hålning Stabil sockel med integrerade fötter med möjlighet till golvförankring utan bottenplåtar Montagetillbehör
Dimension	Bredd: 550 mm Höjd: 2.122 mm Djup: 750 mm
Höjdenheter	45 HE
Höjdenheter	45 HE
Avstånd till det andra fastsättningsplanet, 50 mm raster	150 - 350 mm
Rastermått mellan profilskenorna	50 mm

Features

Tillåten belastning i 19"-profilen	1 500 N
Observera:	Andra fastsättningsplanet beställs separat
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19,733 kg
Bruttovikt	20,772 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	79,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivning	DK Datarack öppna ramar, BHD: 550x2121,8x750 mm 45 HE, RAL7035