

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7470.535**

**Fiberkabelbox med teleskoputdrag**

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7470.535 - Fiberkabelbox med teleskoputdrag låsbar

Används till inbyggnad av fiberkassetter, optimal åtkomst genom utdragbara teleskopskenor.

## Features

Art. nr.	DK 7470.535
Produktbeskrivning	Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en kläm-gummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare, två dragavlastningsklämmor liksom kabelföringsclipsen ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning.
Fördelar	Optimal åtkomst till fiberkassetten och kabelhållaren genom utdragbara teleskopskenor Den variabla kassetthinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter Säkerhetslåset på fronten skyddar mot obehörig åtkomst
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Fiberbox Kabelföringsclips Säkerhetslås Kassettdäckplåt Fastsättningstillbehör för patchpanelen
Number of splicing cassettes max	4
Observera:	Leverans utan patchpaneler och fiberkasset
Montagedjup	363 mm
Höjdenheter	2 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,414 kg
Bruttovikt	6,752 kg

# Features

---

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Produktbeskrivning	DK Fiberkabelbox

---