Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energibox, 482,6 mm (19")

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7480.035 - Energibox, 482,6 mm (19")

Djupförställbar profilskena för installationsenheter enligt DIN 43 880 i storlekarna 1–3, montage av maximalt 22 installationskomponenter.

Features

Art. nr.	DK 7480.035
Produktbeskrivning	DIN-skena som kan ställas in i djupled, för installationskomponenter motsvarande DIN 43 880 i storlek 1–3, t.ex. för att fästa infällda uttag, automatsäkringar, etc. med kabelavlastning bak, en N- och en PE-skena vardera på isolerad sockel.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Energy-Box med profilskena med justerbart djup, för installationskomponenter motsvarande DIN 43880, storlek 1–3, med borstlist på baksidan för kabelinföring Plasthuv inkl. täckkåpa för tomma utrymmen (UL 94-V0) 44 anslutningsklämmor, 4 mm² 2 anslutningsklämmor, 16 mm² 2 täckplåtar 12 radklämmor för dragavlastning av anslutningskablarna Märketiketter, självhäftande
Max. delningsenheter á 18 mm	22
Observera:	Individuell bestyckning med ledningsskyddsbrytare på begäran.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 132,5 mm Djup: 155 mm
Höjdenheter	3 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,354 kg
Bruttovikt	2,54 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Energibox, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm max. 22 delningsenheter