

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.300

## Energibox, 482,6 mm (19")

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - Energibox, 482,6 mm (19") utdragbar

Framtagen för montage av både likström- och växelströmskomponenter, utdragbar front erbjuder optimal åtkomst till kablageutrymmet ovanifrån och underifrån.

## Features

Art. nr.	DK 7480.300
Produktbeskrivning	DIN-skena som kan ställas in i djupled, med snäppfäste-fastsättning av installationskomponenter enligt DIN 43 880 i storlekarna 1 – 3 (t.ex. för att fästa infällda uttag, automatsäkringar, etc. eller hela installationsenheter. Kabelavlastning bak. Två strömfördelningsskenor med anslutningsklämmor på isolerad sockel. Plastkåpa inkl. blindlock för tomma fack. Max. antal enheter = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Skåphöjd: 3 HE. Skåpdjup: 223 mm. Max. utdragsmått: 220 mm. Anslutningsplintar: 4 klämmor 35 mm <sup>2</sup> , 18 klämmor 16 mm <sup>2</sup> (per skena).
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Energibox med täckplåtar av plast. Anslutningsklämma 18 anslutningsklämmor, 16 mm <sup>2</sup> 4 tillkopplingsklemmer, 35 mm <sup>2</sup> Dragavlastning Märklister Borstlist
Max. delningsenheter á 18 mm	22
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 220 mm
Höjdenheter	3 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,1 kg
Bruttovikt	6,14 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002006

# Features

---

ECLASS 8.0

27189268

---

Produktbeskrivning

DK Energibox, 482.6 mm (19"), utdragbar