

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

State: 2026-04-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-skåp för små nätverk, kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp.



Features

Art. nr.	DK 7501.000
Produktbeskrivning	Kompakt 19"-skåp för små nätverk.
Fördelar	Kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp Fri åtkomst från tre sidor för inre utbyggnad Passiv ventilation genom ventilationsslitsar Bakstycket förberett för fläktmontering Valfri dörrupphängning Platssparande vertikalt montage av 19"-utbyggnadskomponenter på sidan
Material	Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr Sidogavlar (1 x fast, 1 x löstagbar) med ventilationsslitsar Hål för kabelinföring i tak och botten Löstagbart bakstycke, med hål för kabelinföring och fläktmontage 19"-profilskena, 5 HE, horisontell fram och bak, djupvariabel, planavstånd 434–489 mm Säkerhetslåsning 12321 på dörr, sidogavlar och bakstycke 4 plastfötter, självhäftande

Features

Höjdenheter	5 HE
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 540 mm Djup: 600 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	5 HE
Grundmaterial	Stålplåt
Belastning	250 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416	250 N
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16,188 kg
Bruttovikt	17,04 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivning	DK VerticalBox, kompakt 19"-skåp för små nätverk, med ventilationsslitsar för passiv ventilation, 5 HE, BHD: 300 x 540 x 600 mm

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------