Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7501.000
# VerticalBox


State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-skåp för små nätverk, kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp.







## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | DK 7501.000 |
| Produktbeskrivning | Kompakt 19"-skåp för små nätverk. |
| Fördelar | Kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp<br>Fri åtkomst från tre sidor för inre utbyggnad<br>Passiv ventilation genom ventilationsslitsar<br>Bakstycket förberett för fläktmontering<br>Valfri dörrupphängning<br>Platssparande vertikalt montage av 19"-utbyggnadskomponenter på sidan |
| Material | Stålplåt<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med glasdörr<br>Sidogavlar (1 x fast, 1 x löstagbar) med ventilationsslitsar<br>Hål för kabelinföring i tak och botten<br>Löstagbart bakstycke, med hål för kabelinföring och fläktmontage<br>19"-profilskena, 5 HE, horisontell fram och bak, djupvariabel, planavstånd 434–489 mm<br>Säkerhetslåsning 12321 på dörr, sidogavlar och bakstycke<br>4 plastfötter, självhäftande |
| Höjdenheter | 5 HE |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Dimension | Bredd: 300 mm<br>Höjd: 540 mm<br>Djup: 600 mm |
| Inbyggnadshöjd för komponenter | 5 HE |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Belastning | 250 N |
| Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416 | 250 N |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 16,188 kg |
| Bruttovikt | 17,04 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 64,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivning | DK VerticalBox, kompakt 19"-skåp för små nätverk, med ventilationsslitsar för passiv ventilation, 5 HE, BHD: 300 x 540 x 600 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | Tillverkarens deklaration |