

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.000 FlatBox

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.000 - FlatBox

Skåp i Flat-Pack-förpackning. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskaåp.



## Features

Art. nr.	DK 7507.000
Utförande	med 19"-profilskenor
Produktbeskrivning	Flexibelt användbar som vägg- eller golvskaåp.
Fördelar	Snabbmontage utan verktyg Systemutbyggnad på öppen 19"-ställning
Material	Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp i Flat-Pack-förpackning 1 väggdel 2 grundhållare 2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlistor 2 sidogavlar, avslutningsbara 1 glasdörr, avslutningsbar, säkerhetslåsning 3524 E, dörrupphängningssida kan väljas fritt Förbindningselement för verktygsfritt snabbmontage Jordningssats för systemenlig jordning av alla skåpsdelar 19"-profilskenor

# Features

Höjdenheter	6 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 358 mm Djup: 400 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	6 HE
Belastning	max. 300 N
Observera:	Max. montagedjup: Djup – 58 mm till bakstycket Max. planavstånd vid två 19"-skenor: Djup – 104 mm Dörröppningsvinkeln är max. 210°
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16,739 kg
Bruttovikt	17,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	68 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivning	DK FlatBox, BHD: 600x358x400 mm 6 HE, med 482.6 mm (19")- profilskenor

# Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------