


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.740 Nivåfötter

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.740 - Nivåfötter för FlatBox, M10 x 20 mm

Nivåfötter för FlatBox

## Features

Art. nr.	DK 7507.740
Produktbeskrivning	För inskruvning i skåpsbotten. Nyckelvidd 17, fastsättningsgänga torxskruv 30.
Användningsområden	Bordslådor Golvskåp
Funktion	För inskruvning i skåpsbotten
Material	Stativ: Plast
Färg	Stativ: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	Sexkantsnyckel NV 17
Max. belastning (statisk) per komponent	5 500 N
Dimension	Gänga: M10 Längd på gänga: 20 mm
Nivåregleringsområde	10 - 20 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,128 kg
Bruttovikt	0,131 kg
Tullvarukod	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Nivåfötter, M10x20 mm för Flatbox,