

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7526.820 Modulplåtar

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7526.820 - Modulplåtar för TE

Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.

Features

Art. nr.	TE 7526.820
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
Användningsområden	För att välja passande bottenplåtar är det viktigt att tänka på följande: Skåpbredd minus 150 mm Skåpdjup minus 50 mm
Material	Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Dimension	Bredd: 650 mm Djup: 750 mm
Passar för	Skåptyp: TE Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,845 kg
Bruttovikt	5,1 kg
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated