

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7547.000

# Jordningsskena, vertikal

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7547.000 - Jordningsskena, vertikal för VX, VX IT

Med medföljande jordningskablar kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat, jordningsklämmorna är variabelt justerbara, strömbelastbarhet för skenan ca. 200 A.

## Features

Art. nr.	DK 7547.000
Produktbeskrivning	Montage på 25 mm DIN-måttaster hos fördelare eller på 482,6 mm (19")-profilskenor är lätt möjligt. Med medföljande jordningsledare kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat. Jordningsklämmorna är variabelt justerbara. Strömbelastbarhet ca 200 A hos skenan.
Leveransens omfattning	Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 jordningsledningar 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Längd: 1.745 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT TS Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,4 kg
Bruttovikt	2,62 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivning	DK Jordningsskena, vertikal, L: 1745 mm, jordningsledningar: 15 x 6 mm <sup>2</sup> , L: 500 mm, ledaranslutningsklämmor: 16 x 2,5–16 mm <sup>2</sup>