Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AX 7641.350

# Väggskåp AX IT

State: 2026-11-11 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# AX 7641.350 - Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).







## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | AX 7641.350 |
| Utförande | Väggskåp IT<br>med 19"-profilskenor, djupvariabelt |
| Produktbeskrivning | IT-väggskåp baserat på AX med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Säker och skyddad IT-integration direkt i er produktionsanläggnings processer. |
| Fördelar | Färdigmonterat IT-skåp för omedelbar installation av 19"-IT-komponenter tack vare profilskenor med justerbart djup<br>Svetsad skåpkonstruktion med en sluten stomme runtom ger högsta skydd för utbyggnadskomponenterna, upp till IP 66<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Den inre volymen kan utnyttjas maximalt tack vare den extremt kompakta konstruktionen<br>Individuell inre utbyggnad<br>Stort hål i skåpets botten med optimerade plåtflänsar ökar det fria utrymmet för kabelinstallation med upp till 33%<br>Bekväm kabelinföring underifrån via en plåtfläns med inbyggd borstlist |

# Features

| | |
|---|---|
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Inre utbyggnad: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Förmonterat IT-skåp med dörr med gångjärn, stängt på alla sidor<br>Vridlås med 3 mm låsinsats<br>Plåtfläns med borstlist<br>19" profilskena fram, variabel i djupled i 25 mm raster, monterad på 4 skenor för inre utbyggnad<br>Montagevinkel<br>C-profilskena monterad på bakstycket |
| Höjdenheter | 7 HE |
| Dimension | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 380 mm<br>Djup: 350 mm |
| Montagedjup | 278 mm |
| Inbyggnadshöjd för komponenter | 7 HE |
| Position dörrupphängning | högerhängd, kan ändras till vänsterhängd |
| Antal lås | 1 |
| Inbyggnadsmöjligheter | Förmonterad montagevinkel inkl. C-profilskena för kabelavlastning<br>Montagevinkel för montage av en central jordskena<br>Montagevinkel för montage av ett 19"-grenuttag |
| Observera: | Variant med UL-godkännande finns på begäran |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås med 3 mm dubbel låsinsats<br>Antal lås: 1 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 10 (upp till IP 66 på begäran)<br>Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt) |
| Plåtfläns | Storlek: 7<br>Antal: 1 |
| Antal lås | 1 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 17,3 kg |
| Bruttovikt | 17,64 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 67,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivning | AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |