

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7643.000 Väggskåp AE

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7643.000 - Väggskåp AE med 19"-profilskenor, djupvariabelt

Väggskåp för små nätverk med stationär 19"-profilskena och fläns med borstlist för kabelinföring i golvet. Kapslingsklass IP 55.

## Features

Art. nr.	DK 7643.000
Produktbeskrivning	Väggskåp för små nätverk med hög kapslingsklass.
Material	Skåp: Stålplåt
Ytbehandling	Skåp: Pulverlackerat Profilskenor: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsedd dörr Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Vridlås med 3 mm låsinsats Plåtfläns med borstlist för kabelinföring i botten Profilskenor, 482,6 mm (19"), justeras steglöst i djupled C-profilskena för kabelavlastning på bakstycket Plåtvinkel för alternativt montage av en jordningsskena eller en uttagslist i tummått
Höjdenheter	13 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Djup: 350 mm
Montagedjup	310 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	13 HE
Position dörrupphängning	högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
Antal lås	2
Grundmaterial	Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)

# Features

---

Plåtfläns	Storlek: 5 Antal: 1
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	23,399 kg
Bruttovikt	25 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivning	DK Väggskåp AE, BHD:600x600x350 mm 13 HE, AE 1360

# Approvals

---

Approvals	TÜV VDE
-----------	------------