Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7646.400

Väggskåp AX IT

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

AX 7646.400 - Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).







Features

Art. nr.	AX 7646.400
Utförande	Väggskåp IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning	IT-väggskåp baserat på AX med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Säker och skyddad IT-integration direkt i er produktionsanläggnings processer.
Fördelar	Färdigmonterat IT-skåp för omedelbar installation av 19"-IT-komponenter tack vare profilskenor med justerbart djup Svetsad skåpkonstruktion med en sluten stomme runtom ger högsta skydd för utbyggnadskomponenterna, upp till IP 66 Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Den inre volymen kan utnyttjas maximalt tack vare den extremt kompakta konstruktionen Individuell inre utbyggnad Stort hål i skåpets botten med optimerade plåtflänsar ökar det fria utrymmet för kabelinstallation med upp till 33% Bekväm kabelinföring underifrån via en plåtfläns med inbyggd borstlist

© Rittal 2026

Features

Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Inre utbyggnad: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Förmonterat IT-skåp med dörr med gångjärn, stängt på alla sidor Vridlås med 3 mm låsinsats Plåtfläns med borstlist 19" profilskena fram, variabel i djupled i 25 mm raster, monterad på 4 skenor för inre utbyggnad Montagevinkel C-profilskena monterad på bakstycket
Höjdenheter	15 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 800 mm Djup: 400 mm
Montagedjup	316 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter	15 HE
Position dörrupphängning	högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
Antal lås	2
Inbyggnadsmöjligheter	Förmonterad montagevinkel inkl. C-profilskena för kabelavlastning Montagevinkel för montage av en central jordskena Montagevinkel för montage av ett 19"-grenuttag
Observera:	Variant med UL-godkännande finns på begäran
Grundmaterial	Stålplåt
Lås	Utförande för lås: Vridlås med 3 mm dubbel låsinsats Antal lås: 2
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 10 (upp till IP 66 på begäran) Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)
Plåtfläns	Storlek: 7 Antal: 1
Antal lås	2

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	32,3 kg
Bruttovikt	32,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivning	AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK