

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7686.000 19"-profilskenor

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7686.000 - 19"-profilskenor för DK PS, CS New Basic skåp

För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverrack och i utomhusskåpen CS New Basic

Features

Art. nr.	DK 7686.000
Produktbeskrivning	För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverskåp DK PS och i utomhusskåpen CS New Basic. Profilskenorna är justerbara i djupled i steg om 25 mm. För fastsättning av profilskenor krävs en inbyggnadsvinkel.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningstillbehör
Höjdenheter	20 HE
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Passar för	Skåptyp: DK PS Höjd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,8 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261