

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7692.000 19"-profilskenor

State: 2026-03-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7692.000 - 19"-profilskenor för DK PS, CS New Basic skåp

För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverrack och i utomhusskåpen CS New Basic

## Features

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.               | DK 7692.000                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeskrivning     | För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverskåp DK PS och i utomhusskåpen CS New Basic. Profilskenorna är justerbara i djupled i steg om 25 mm. För fastsättning av profilskenor krävs en inbyggnadsvinkel. |
| Material               | Stålplåt                                                                                                                                                                                                              |
| Ytbehandling           | Förzinkad                                                                                                                                                                                                             |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningstillbehör                                                                                                                                                                                          |
| Höjdenheter            | 38 HE                                                                                                                                                                                                                 |
| Inbyggnadsmått         | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"                                                                                                                                   |
| Passar för             | Skåptyp: DK PS<br>Höjd: = 1.800 mm                                                                                                                                                                                    |
| Förpackningsenhet      | 2 st.                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettovikt              | 3,6 kg                                                                                                                                                                                                                |
| Tullvarukod            | 73269098                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                 | EC002620                                                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0             | 27189261                                                                                                                                                                                                              |