

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 7705.235**

**Flänsar för metriska förskruvningar**

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 7705.235 - Flänsar för metriska förskruvningar för EL

Kantad fläns med skumtätning och förpräglade, utbrytbara håltagningar för metriska kabelförskruvningar.

## Features

Art. nr.	EL 7705.235
Produktbeskrivning	Kantad plåtfläns med skumtätning och förpräglade, utbrytbara håltagningar för metriska kabelförskruvningar M12, M20, M25, M32, M40.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Färg	RAL 7035
Antal metriska förpräglingar	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimension	Bredd: 599 mm Djup: 133,5 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,55 kg
Bruttovikt	1,64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	EL Flänsra för metriska förskruvningar, BXD: 599x133,5 mm för EL