

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7706.135

Väggskåp EL, 3-delat

State: 2025-04-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7706.135 - Väggskåp EL, 3-delat med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageskenor, C-profilskena, väggfäste. Kapslingsklass IP 55.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7706.135 |
| Utförande | Väggskåp IT med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt |
| Produktbeskrivning | Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel. |
| Material | Vägg- och svängdel: Stålblåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) |
| Leveransens omfattning | Väggdel sluten med plåtfläns, upptill och nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled 4 väggfästen 10 mm Designad glasdörr 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5 Minikomforthandtag för låsinsatser Säkerhetslås 3524 E |
| Höjdenheter | 6 HE |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 345 mm Djup: 473 mm |
| Montagedjup | 420 mm |

Features

| | |
|--|---|
| Inre mått | Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 282 mm |
| Djup på svängdel | 316 mm |
| Djup på väggdelen | 135 mm |
| IK-kod | IK08 |
| Tillåten belastning för svängdel (statisk) | 300 N |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 25.4 |
| Bruttovikt | 26.4 |
| Tullvarukod | 94032080 |
| EAN | 4028177324176 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|