

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7706.135

Väggskåp EL, 3-delat

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7706.135 - Väggskåp EL, 3-delat med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageskenor, C-profilskena, väggfäste. Kapslingsklass IP 55.

Features

Art. nr.	DK 7706.135
Utförande	Väggskåp IT med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning	Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material	Vägg- och svängdel: Stålblåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning	Väggdel sluten med plåtfläns, upptill och nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled 4 väggfästen 10 mm Designad glasdörr 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5 Minikomforthandtag för låsinsatser Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter	6 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 345 mm Djup: 473 mm
Montagedjup	420 mm

Features

Inre mått	Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 282 mm
Djup på svängdel	316 mm
Djup på väggdelen	135 mm
IK-kod	IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)	300 N
Grundmaterial	Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	25,4 kg
Bruttovikt	26,4 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivning	DK Väggskåp EL, 3-delat, BHD: 600x345x473 mm 6 HE, Med montageskenor, och profilskenor, djupvariabelt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------