

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.735

Väggskåp EL, 3-delat

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.735 - Väggskåp EL, 3-delat förmonterat med profilskenor, djupvariabelt

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill, med borstinsats nedtill, montageskenor, C-profilskenor, utblåsningsfilter, jordningsskena, väggfäste

Features

Art. nr.	DK 7721.735
Utförande	Väggskåp IT förmonterat med profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning	Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material	Vägg- och svängdel: Stålblåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning	Väggdel sluten med plåtfläns upptill och borstlist nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen, två 19"-profilskenor fram, steglöst variabela i djupled och utblåsfiler på sidan till vänster och höger Jordningsskena med stjärnpunktsformad jordning Designad glasdörr 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5 Väggfäste 10 mm Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter	21 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.012 mm Djup: 573 mm
Montagedjup	520 mm

Features

Inre mått	Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 949 mm
Djup på svängdel	416 mm
Djup på väggdelen	135 mm
IK-kod	IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)	750 N
Grundmaterial	Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	52,25 kg
Bruttovikt	55 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivning	DK väggskåp, 3-part, BxHxD: 600 x 1021 x 573 mm, 21 HE, förmonterat, IP 54 med sluten plåtfläns upptill och nedtill

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------