

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7816.380

Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd

State: 2026-07-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7816.380 - Stålblåtdörr, vertikalt delad, stängd för DK-TS

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svänggradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Features

Art. nr.	DK 7816.380
Produktbeskrivning	Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svänggradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material	Stålblåt
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.	Utan dörram. Dörram på begäran.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: DK-TS Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	32,68 kg
Bruttovikt	34,4 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27182204