

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201 Ventilerad glassdörr

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - Ventilerad glasdörr för TS, TS IT, VX SE

För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.

Features

Art. nr.	DK 7824.201
Produktbeskrivning	Dubbelsidig perforering med luftintag > 78% för optimal luftgenomströmning.
Material	Dörr: Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Ventilerad glasdörr Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E. 180°-gångjärn (4 stycken) Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För TS skåprader med stålplåtsdörrar kan endast 180°-gångjärn 7824.520 användas.
Passar för	Skåptyp: TS TS IT SE Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19,38 kg
Bruttovikt	20,4 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	DK-TS Glasdörr, BxH: 600x2000 mm ventilerad