

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.280

# Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.280 - Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för TS 8

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svänggraden hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

## Features

Art. nr.	DK 7824.280
Produktbeskrivning	Med fönster, 4-punkts lås och komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpraderna. Maximal dörröppningsvinkel genom redan integrerade 180° gångjärn.
Material	Ram: Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Höjden 2200 mm går inte att kombinera med svängramen 45 HE.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: TS 8 Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34 kg
Bruttovikt	35,4 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27182204