



DK 7824.362

Stålplåtsdörr, vertikal delad, ventilerad

State: 2026-07-28 (Source: [n/se-s](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.362 - Stålplåtsdörr, vertikal delad, ventilerad för DK-TS

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Features

Art. nr.	DK 7824.362
Produktbeskrivning	Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas. Den omfattande dörrperforationen hos den ventilerade varianten stöder ytterligare klimatiseringen av inbyggnader. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Passar för	Skåptyp: DK-TS Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,7 kg
Bruttovikt	25,4 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204