

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.380

**Stålplåtsdörr, vertikaldelad,
ventilerad**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.380 - Stålplåtsdörr, vertikal delad, ventilerad för DK-TS

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Features

Art. nr.	DK 7824.380
Produktbeskrivning	Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas. Den omfattande dörrperforationen hos den ventilerade varianten stöder ytterligare klimatiseringen av inbyggnader. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Passar för	Skåptyp: DK-TS Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	26,32 kg
Bruttovikt	28 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27182204