

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.490

Glasdörr, vertikal delad

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.490 - Glasdörr, vertikaldelad för DK-TS

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Features

Art. nr.	DK 7824.490
Produktbeskrivning	Med 180°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag med säkerhetslås nr 3524 E. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material	Ramelement: Aluminium Fönster: Säkerhetsglas, 5 mm
Färg	Ram: RAL 7035 Fönster: tonade
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Kan ej användas tillsammans med en svängram
Passar för	Skåptyp: DK-TS Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,951 kg
Bruttovikt	26,264 kg
Tullvarukod	76169990
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E