

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.361

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring

State: 2026-05-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.361 - Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Features

Art. nr.	DK 7825.361
Produktbeskrivning	För enkel och tät kabelinföring.
Material	Modulplåt: Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling	Förzinkad
Observera:	Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension	Djup: 237,5 mm
Passar för	Skåptyp: TS IT TS VX SE TX CableNet Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,092 kg
Bruttovikt	1,24 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Bottenplåtsmodul, för kabelinföring, med borst, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 600 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad