

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.375 Borstlist, ultratät

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - Borstlist, ultratät

Särskild borstlist för tätast möjliga genomföringar för kabelsträngar och ledningar.

Features

Art. nr.	DK 7825.375
Produktbeskrivning	För individuell utbyggnad av platta delar, plåtflänsar och paneler. Hål för kabelföring på valfria platser i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt. För tätast möjliga genomföringar för kabelsträngar och ledningar. Den förfogar över ömsesidigt förskjutna borstlister, som garanterar en hög tätningsgrad i förhållande till ledningarna till och med vid stora kabelmängder. Oönskade strömförluster kan därmed reduceras till ett minimum.
Material	Borstlist: Plast, UL 94-HB
Leveransens omfattning	1 borstlist vardera, 1 m längd, höger och vänster utförande
Borstlängd	58 mm
Längd	1 m
Dimension	Längd: 1 m
För materialtjocklek	1,5 - 2 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,65 kg
Bruttovikt	0,82 kg
Tullvarukod	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Borslist, tät, borstlängd: 58 mm L: 1 m, höger och vänster utförande