


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.381

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.381 - Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Features

Art. nr.	DK 7825.381
Produktbeskrivning	För enkel och tät kabelinföring.
Material	Modulplåt: Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling	Förzinkad
Observera:	Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension	Djup: 237,5 mm
Passar för	Skåptyp: TS IT TS VX SE TX CableNet Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,75 kg
Bruttovikt	1,78 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Produktbeskrivning

DK Bottenplåtsmodul, för kabelinföring, med borst, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 800 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad