

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.382

Flerdelad bottenplåt

State: 2025-12-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.382 - Flerdelad bottenplåt för DK-TS

Golvplåt, flerdelad för DK-TS kan kombineras på valfritt sätt motsvarande skåpdjupet.

Features

Art. nr.	TS 7825.382
Produktbeskrivning	Kan kombineras.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Förp. = 1 sats bottenplåtar inkl. skjutplåt för kabelinföring, inkl. tätningsband och fastsättningsmaterial.
Observera:	Vid måttvarianten 800 x 800 mm skall dessutom golvplåten som ingår i leveransomfånget av förmonterade nätverksskåp användas.
Passar för	Skåptyp: TS 8 Bredd: 800 mm Djup: 800 mm
Förpackningsenhet	1 sats
Nettovikt	5
Bruttovikt	5.18
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177302716
ECLASS 8.0	27189261