

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.386

Bottenplåtsmoduler, ventilerade, med luftmängdregulator

State: 2025-12-07 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.386 - Bottenplåtsmoduler, ventilerade, med luftmängdregulator för DK-TS

Ventilerade golvplåtsmoduler med luftmängdregulator ger en kontrollerad luftstyrning från installationsgolvet till de inbyggda komponenterna.



Features

Art. nr.	DK 7825.386
Produktbeskrivning	Möjliggör kontrollerad luftstyrning från dubbelbotten till de inbyggda komponenterna. Individuellt inställningsbara lameller gör det möjligt att ställa in luftinflödesöppningarna på mellan 10% och 80% fri yta. Om skåpets bakre utrymme är skyddat med bottenplåtar, kan den nödvändiga luftströmsvolymen regleras individuellt och fördelningen av luftströmmen i dubbelbotten anpassas till skåpets behov. Bottenplåtsmodulen kan kombineras valfritt med alla bottenplåtar. Bottenplåtsmodul inkl. kontakterande fastsättningsskruvar, inget kompletterande skyddsledarmontage krävs.
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Bottenplåtsmoduler, ventilerade Filtermatta Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS 8 Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3.01
Bruttovikt	3.21

Features

Tullvarukod	94039910
EAN	4028177551145
ECLASS 8.0	27189261