

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.387

Bottenmoduler för kabelinföring

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.387 - Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Den 2-delade golvmodulen har en speciell kabelinföring med växelsidigt förskjutna borstlister, som garanterar god tätning även vid stora kabelmängder.



Features

Art. nr.	TS 7825.387
Utförande	Kabelinföring med borste, ultratät
Produktbeskrivning	Speciella borstlister med förskjutna borstar ger bästa möjliga skydd, förutsatt att kabelinföringen gjorts korrekt. Tack vare det 2-delade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
Material	Modulplåt: Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling	Modulplåt: Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial inkl. klämdetaljer
Observera:	Det behövs en kombination av flera bottenplåtmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension	Djup: 237,5 mm
Passar för	Skåptyp: TS TS IT SE Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	1,811 kg
Bruttovikt	1,9 kg
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Bottenplåtsmoduler, för B: 800 mm för kabelinföring med borst, ultratät