


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.024

Djupprofiler som inbyggnadssats

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.024 - Djupprofiler som inbyggnadssats för profilskenor, i tummått, inbyggnadsmått 23" och 24"

För profilskenor, i tummått, vid användning i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24", antingen U-formade eller L-formade profilskenor i tummått kan användas.

Features

Art. nr.	DK 7827.024
Utförande	Inbyggnadsmått 24"
Produktbeskrivning	Inbyggnad i skåpbredd 800 mm: Vid användning av djupprofiler i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24". Alternativt kan de U-formade eller L-formade profilskenorna i tummått användas.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Bredd: 800 mm Djup: 1.000 mm
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Förpackningsenhet	4 st.
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177243705
ECLASS 8.0	27189261