

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.080

482,6 mm (19")-profilskenor

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.080 - 482,6 mm (19")-profilskenor för TS, CS Toptec

Profilskenor i böjt utförande. Alternativt finns profilskenor som L-vinkel.

Features

Art. nr.	DK 7827.080
Utförande	U-formade
Fördelar	Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
Tekniska data	Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard) Runda och kvadratiska hål på sidan Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
Material	Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	15 HE
Observera:	Med profilskenorna kan man även ha fastsättningsmått 21", 23" och 24". Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd. För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptorn för L-formade profilskenor.
Passar för	Skåptyp: TS 8 CS Toptec Höjd: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,4 kg
Bruttovikt	2,471 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261