

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

482,6 mm (19")-profilskenor

State: 2025-11-16 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.200 - 482,6 mm (19")-profilskenor för TS, CS Toptec

Profilskenor i böjt utförande. Alternativt finns profilskenor som L-vinkel.

Features

Art. nr.	DK 7827.200
Utförande	U-formade
Fördelar	Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
Tekniska data	Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard) Runda och kvadratiska hål på sidan Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
Material	Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	42 HE
Observera:	Med profilskenorna kan man även ha fastsättningsmått 21", 23" och 24". Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd. För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
Passar för	Skåptyp: TS 8 CS Toptec Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	5.842
Bruttovikt	6.26
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177234932

Features

E-Number Sweden	E7239688
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
