

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.201

## 482,6 mm (19")-profilskenor

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.201 - 482,6 mm (19")-profilskenor för TS

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

## Features

Art. nr.	DK 7827.201
Utförande	L-vinkel
Fördelar	Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått De L-formade profilskenorna används som fäste för inbyggnadssatser till serversystem. Lämpad för 19"-delutbyggnad
Tekniska data	Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard) Runda och kvadratiska hål på sidan Kromaterade för ledande förslutning på tummåttinbyggnader
Material	Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter	42 HE
Observera:	Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd. För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptorn för L-formade profilskenor.
Passar för	Skåptyp: TS Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	4,642 kg
Bruttovikt	4,842 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK-TS Profilskenor, 482.6 mm (19"), L-formade profilskenor, för H: 2000 mm 42 HE