

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

482,6 mm (19")-profilskenor

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.201 - 482,6 mm (19")-profilskenor för TS

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7827.201 |
| Utförande | L-vinkel |
| Fördelar | Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått De L-formade profilskenorna används som fäste för inbyggnadssatser till serversystem. Lämpad för 19"-delutbyggnad |
| Tekniska data | Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard) Runda och kvadratiska hål på sidan Kromaterade för ledande förslutning på tummåttinbyggnader |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Observera: | Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd. För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptorn för L-formade profilskenor. |
| Passar för | Skåptyp: TS Höjd: 2.000 mm |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 4,642 kg |
| Bruttovikt | 4,842 kg |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | DK-TS Profilskenor, 482.6 mm (19"), L-formade profilskenor, för H: 2000 mm 42 HE |