

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.310
kabelkanal

State: 2025-12-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.310 - kabelkanal för TS/TE

För kabeldragning vid extra hög packningsgrad.



Features

Art. nr.	DK 7827.310
Produktbeskrivning	För kabeldragning i tätt packade skåp (High Density nätverksnoder), i området för fiber- och kopparkablar. Stor volym. Olika möjligheter för kabelföring, kabeluppsamling, kanalisering och tvärdragning skapar maximal porttäthet på minsta möjliga utrymme. Den enskilda HE-relaterade kabelföringen gör att man slipper extra kabelföring över rangeringsfält inom kabelföringsenheten och därmed kan förse varje enskild höjdenhet med anslutningspunkter. Porttätheten ökar med upp till 50%. Det avtagbara kanalskyddet med gångjärn på båda sidor möjliggör bekväm åtkomst. Kabelsträngarna hålls tillbaka med hjälp av avtagbara tvärprofiler och säkras därmed från att falla ut. Montage är möjligt på sidan av montageskenorna, på profilskenorna och på 19"-montageramen. Det går även att sätta fast två kanaler rygg mot rygg.
Material	Kabelkanal: lackerad stålplåt Kabelföringskomponenter: Plast Frontplåt: Aluminium, lackerat
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. gångjärnsförsedd frontplåt Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Vid montage av kanalen i kombination med 19"-montageram och TS 8 kan man inte använda det inre montageplanet i området för kabelkanalen. I kanalen går det dessutom att fästa kabelhållare för extrakablar och systemenlig kabelomledning.

Features

Dimension	Bredd: 95 mm Djup: 235 mm
Höjdenheter	24 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4.7
Bruttovikt	5.3
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177597693
ECLASS 8.0	27400604