

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.490

Inbyggnadsvinklar TS

State: 2025-12-24 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.490 - Inbyggnadsvinklar TS för L-formade profilskenor i TS, 482,6 mm (19")

För optimalt sidomässigt utrymme vid kabelföringen, djupvariabel fastsättning med avlånga fastsättningshål.

Features

Art. nr.	DK 7827.490
Utförande	Inbyggnad på sidan
Produktbeskrivning	Montagevinklar skruvas fast i skåpbredden på skåpramen. Profilskenan monteras nedtill och upptill på vinkeln. För skåpets delutbyggnad kan montagevinkeln monteras på TS-systemchassi 17 x 73 mm, på skåpramens yttre montagenivå.
Fördelar	Vinkeln ger optimalt utrymme åt sidan vid kabelföringen. Fästet kan justeras i djupled med de långa fästhålen Lämpad för 19"-delutbyggnad
Användningsområden	För komplettering av befintliga TS installationer
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3.94
Bruttovikt	4.139
Tullvarukod	73182900
EAN	4028177517769
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234