

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Inbygggnadsram 54 HE

State: 2025-12-01 (Source: [rittal.com/en/sv](https://www.rittal.com/en/sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Inbyggnadsram 54 HE för TS 8

För uppbyggnad av ett sidoförskjutet 19"-plan med 42 HE användbar inbyggnadsyta samt för extra integration av ytterligare 12 HE, som kan byggas in vertikalt på sidan.

Features

Art. nr.	DK 7827.554
Produktbeskrivning	För uppbyggnad av ett sidoförskjutet 19"-plan med 42 HE användbar inbyggnadsyta samt för extra integration av ytterligare 12 HE, som kan byggas in vertikalt på sidan. Den extra sidomässiga utvidgningen är uppdelad i 3 på varandra ordnade inbyggnadsplan med vardera 4 HE monteringsyta. Inbyggnadsramen kan integreras både på fram- och baksidan.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Inbyggnadsvinkel (förzinkad) Sidoplåt: lackerade
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. 12 HE montageplåt på sidan
Höjdener	54 HE
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Additional vertical installation space U	12 HE
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Passar för	Skåptyp: TS 8 Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 sats
Nettovikt	8
Bruttovikt	9
Tullvarukod	94039910

Features

EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261