

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.560

Inbyggnadssats TS, breddvariabel

State: 2025-12-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.560 - Inbyggnadssats TS, breddvariabel tum/ metrisk i TS

Universaldjupprofiler, på vilka både L- och U-formade profilskenor kan monteras på djupet och bredden.



Features

Art. nr.	DK 7827.560
Produktbeskrivning	Universaldjupprofiler, på vilka både L- och U-formade profilskenor kan monteras på djupet och bredden. Inbyggnadssats för alla bredder: fastsättningsmått i tum 19"/21"/23"/24", metriska fastsättningsmått 18/20 SU
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS 8 Djup: 1.000 mm
Belastning	200 kg statisk last per plan
Förpackningsenhet	1 sats
Nettovikt	2.3
Bruttovikt	2.55
Tullvarukod	73182900
EAN	4028177616042
ECLASS 8.0	27189234