

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.060 C-profilskenor

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.060 - C-profilskenor för TS, VX SE

För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profilerad fastsättningsvinkel. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenor monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.

Features

Art. nr.	DK 7828.060
Produktbeskrivning	För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profil. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenor monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	498 mm
Passar för	Skåptyp: TS SE Bredd: = 600 mm Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,736 kg
Bruttovikt	1,98 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	DK C-profilskenor, L: 498 mm för BXD: 600 mm för TS, SE