


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.080 C-profilskenor

State: 2026-06-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.080 - C-profilskenor för TS, VX SE

För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profilerad fastsättningsvinkel. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenor monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.

Features

Art. nr.	DK 7828.080
Produktbeskrivning	För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profil. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenor monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	698 mm
Passar för	Skåptyp: TS SE Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,288 kg
Bruttovikt	2,487 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	DK C-profilskenor, L: 698 mm för BXD: 800 mm för TS, SE