



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.660

Hyllplan, fast inbygggnad

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.660 - Hyllplan, fast inbyggnad för TS 8

Fastsättningsprofilen hängs fast i ramen, säkras och hyllplanet läggs på, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 75 kg.



Features

Art. nr.	DK 7828.660
Produktbeskrivning	Fastsättningsprofilen hängs fast i ramen, säkras och hyllplanet läggs på. Fastsättningen i TS-skåpprofilen ger största möjliga förvaringsyta. Mått: Höjd 25 mm, bredd: skåpbredd – 44 mm, djup: skåpdjup – 44 mm
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	75 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med vertikaldelade dörrar. Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension	Bredd: 556 mm Höjd: 25 mm Djup: 556 mm
Passar för	Skåptyp: TS 8 Bredd: 600 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6.151
Bruttovikt	6.475

Features

Tullvarukod	94039910
EAN	4028177235199
ECLASS 8.0	27189261