

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.463 Co-location-rack TS

State: 2024-04-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.463 - Co-location-rack TS

Co-location rack TS 8, med 2 resp. 4 separata funktionsområden.

Features

Art. nr.	DK 7831.463
Fördelar	Helsvetsad ram Hela ytan på fram- och bakdörr är ventilerad. Fri, ventilerad yta i den perforerade delen > 78 %. 2-punkts lås Dörrupphängningssida, kan varieras utan mekanisk bearbetning Kabelinföring via golv och tak (valfritt) Ihopbyggbart i alla plan Belastningsbar upp till 1000 kg
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade Profilskenor, montageram och systemchassin: förzinkade, kromaterade
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Ventilerade stålplåtsdörrar fram och bak med 180°-gångjärn Takplåt, 1-delad, stängd Nivåfötter 19"-profil (482,6 mm), L-formade profilskenor på systemchassi, fram och bak, djupvariabelt Jordning av alla ytdelar förmonterad Enskilda fack, skyddad/separat kabelföring för varje fack Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.000 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter per dörr	10 HE
Profilavstånd (vid leverans)	740 mm

Features

Number front doors	4
Number back doors	4
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	154 kg
EAN	4028177642737
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207