


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.472

Systembärare för kabelsteg

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.472 - Systembärare för kabelsteg för VX, VX IT

Djupvariabelt stödsystem, möjliggör fastsättning av de vanligaste kabelrastersystemen, fastsättning på alla 800–1200 mm djupa nätverksskåp med förskruvning på utsidan av takplåten.



Features

Art. nr.	DK 7831.472
Utförande	Balkhöjd 102 mm
Produktbeskrivning	Det djupvariabla stödsystemet kan monteras på alla 800–1200 mm djupa nätverksskåp med en förskruvning som ligger på utsidan av takplåten. Den integrerade systemhållningen, för plåtskruvar eller korgmuttrar, möjliggör fastsättning av vanliga kabelrastersystem.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Tillåten belastning (statisk)	2 500 N
Observera:	Kan kombineras med fläktplåt för VX IT I kombination med montageplåt lämpad för montage av ytterligare kabelföringsskenor eller rörledningar
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,29 kg
Bruttovikt	3,49 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	TS Systembärare för kabelsteg, balkhöjd height 102 mm