

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.090 PSM insticksmoduler

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.090 - PSM insticksmoduler

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.

## Features

|   |   |
|---|---|
| Art. nr.                                | DK 7856.090   |
| Utförande                               | ej kopplingsbar   |
| Produktbeskrivning                      | En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet. |
| Material                                | Profil: Eloxerat aluminium<br>Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)  |
| Längd                                   | 250 mm  |
| Anslutningstyp (elektrisk)              | WAGO WINSTA MIDI  |
| Faser per inmatning                     | 1~  |
| Termiskt överströmsskydd                | per uttagsmodul   |
| Märkspänning                            | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz  |
| Märkström (max.)                        | 16 A  |
| Modul-kontaktplatser som behövs (antal) | 1   |
| Dimension                               | Längd: 250 mm   |
| Driftstemperatur                        | 5 °C...45 °C  |
| Luftfuktighet (ej kondenserande)        | 5...95 %  |
| Uttagskontakter                         | 4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)  |
| Förpackningsenhet                       | 1 st.   |
| Nettovikt                               | 0,339 kg  |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bruttovikt         | 0,36 kg  |
| Tullvarukod        | 85369001   |
| ETIM 9             | EC000330   |
| ECLASS 8.0         | 27142604   |
| Produktbeskrivning | DK PSM insticksmoduler, CEE 7/3 (typ F), 4-uttag, svart, med temiskt överströmsskydd |

# Approvals

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | IEC CB<br>VDE          |
| Explanations | Konformitetsförklaring |