

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.230 PSM insticksmoduler

State: 2026-04-16 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.230 - PSM insticksmoduler

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | DK 7856.230 |
| Utförande | ej kopplingsbar |
| Produktbeskrivning | En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet. |
| Material | Profil: Eloxerat aluminium Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1) |
| Längd | 250 mm |
| Anslutningstyp (elektrisk) | WAGO WINSTA MIDI |
| Faser per inmatning | 1~ |
| Termiskt överströmsskydd | - |
| Märkspänning | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Märkström (max.) | 16 A |
| Modul-kontaktplatser som behövs (antal) | 1 |
| Dimension | Längd: 250 mm |
| Driftstemperatur | 5 °C...45 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 5...95 % |
| Uttagskontakter | 4 x IEC-uttag C19 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,3 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovikt | 0,341 kg |
| Tullvarukod | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | DK PSM insticksmoduler, C19, 4-uttag, svart |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring |